

# Produktdatenblatt

## Stockholm

FS-E86G/3331/3310/1140F

**duraplus®**



|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Artikelnummer           | 3918044            |
| EAN-Code                | 4012789244779      |
| Herkunftsland           | Deutschland        |
| Warentarifnummer        | 83024110           |
| Gebrauchs-Kategorie     | 4                  |
| Korrosionsbeständigkeit | 4                  |
| keit                    |                    |
| Türdicke                | 42-47 mm           |
| Vierkantmaß             | 9 mm               |
| Stiftlänge vorstehend   |                    |
| Lochung                 | Profilzylinder     |
| Lochungsabstand         | 72 mm              |
| Farbe                   | F69 Edelstahl matt |
| Sortiment               | Kern-Sortiment     |
| Packeinheit             | 1                  |
| Karton                  | 5                  |

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

