

## Rollcart chariot conteneur à grilles



force 600 kg, plateau longueur x largeur 1175 x 775 mm, hauteur x longueur x largeur 1065 x 1350 x 820 mm, rehausses : 4 parois (grillagées), 1 paroi longitudinale rabattable, couvercles rabattable 2 fois et avec morillon métallique et œillets pour le cadenas, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE



**Numéro d'article: 158220**

## Rollcart Chariot caisse

**Force 600 kg**

chariot conteneur à grilles

- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1175 x 775 mm
- hauteur x longueur x largeur 1065 x 1350 x 820 mm
- rehausses : 4 parois (grillagées), 1 paroi longitudinale rabattable
- grosseur de la maille 50x50 mm
- couvercles rabattable 2 fois et avec morillon métallique et œillets pour le cadenas
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- roulettes pivotantes avec freins
- frein selon EN 1757-3

## Détails techniques

|                         |                                  |                          |  |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| appareil de manutention | chariot de manutention           | poignée                  | 1 pièce                                      |
| type de chariot         | chariot conteneur à grilles      | couvercle                | oui  |
| matériau                | acier                            | fonction couvercle       | rabattable 2 fois                            |
| charge                  | 600 kg                           | équipement couvercle     | morillon métallique, œillets pour le cadenas |
| longueur de plateau     | 1175 mm                          | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes  |
| largeur de plateau      | 775 mm                           | pneumatique              | TPE  |
| hauteur                 | 1065 mm                          | Ø de roue                | 200 mm                                       |
| longueur                | 1350 mm                          | équipement roue          | roulettes pivotantes avec freins             |
| largeur                 | 820 mm                           | disposition des roues    | rectangulaire                                |
| norme européenne        | non                              | surface                  | finition peinture époxy                      |
| matériau de plateforme  | MDF                              | couleur                  | bleu gentiane // RAL5010                     |
| rehausses               | 4 parois (grillagées)            | norme                    | EN 1757-3 (frein)                            |
| fonction rehausses      | 1 paroi longitudinale rabattable | Poids                    | 75 kg  |
| dimension du fil        | 50x50 mm                         |                          |  |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 158408 | . | 4 roulettes pivotantes (au lieu de 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes), pour chariot de manutention, force 600 - 1200 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
|--------|---|---|