

bac sur roulettes

nestainer® ERGO S

force 500 kg, hauteur x longueur x largeur 1665 x 800 x 700 mm, hauteur utile 1465 mm, rehausses : 3 parois (grillagées), structure en acier galvanisé en bleu, plateforme en treillis avec technique de ressort, avec bandage polyamide

Numéro d'article: 219906



Roll-conteneur nestainer® ERGO S

bac sur roulettes

- force 500 kg
- hauteur x longueur x largeur 1665 x 800 x 700 mm
- hauteur utile 1465 mm
- rehausses : 3 parois (grillagées)
- paroi arrière pivotante
- verrouillable avec fermeture CT
- structure en acier galvanisé en bleu
- plateforme en treillis avec technique de ressort
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- Ø de roue 108 mm
- avec bandage polyamide

Détails techniques



appareil de manutention

chariot de manutention

matériau de plateforme treillis

type de chariot	bac sur roulettes	surface de plateforme	galvanisé
rehausses	3 parois (grillagées)	matériau de châssis	acier
fonction rehausses	paroi arrière pivotante	surface de châssis	galvanisé
charge	500 kg	emboîtable	oui
hauteur	1665 mm	Ø de roue	108 mm
longueur	800 mm	pneumatique	polyamide
largeur	700 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes/2 fixes
hauteur utile	1465 mm	système de fermeture	fermeture CT
plateforme	ajourés	Poids	36,1 kg
équipement de plateforme	technique de ressort		

Accessoires

219976		tablette grillagée, force 150 kg, en treillis, galvanisé en bleu
243999		tablette plastique, Pour récipients largeur x profondeur 705 x 728 mm, force 150 kg, en polyéthylène haute pression, coloris comme RAL 7046 telegris