

## Krause échafaudage pliable ProTec ®XS

Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 10,8 m, hauteur d'échafaudage 10 m, hauteur 8,8 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 2000 x 600 mm, échafaudage en aluminium

Numéro d'article: 225356



## Krause - Échafaudage pliable ProTec ®XS

### facile à monter et à transporter

échafaudage pliable






- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 10,8 m
- hauteur d'échafaudage 10 m
- hauteur 8,8 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 2000 x 600 mm
- avec mezzanine modulaire antidérapante résistante aux intempéries
- application sûre grâce à rambarde périphérique
- pliable pour montage rapide
- avec 4 roulettes avec frein
- échafaudage en aluminium
- rehausse montage rapide
- capacité de charge selon DIN EN 1004
- poids 211 kg

## Détails techniques

technique de montée	échafaudage	profondeur	2850 mm
type d'échafaudage	échafaudage pliable	soubassement	4 roulettes avec frein
matériau échafaudage	aluminium	force mezzanine modulaire	240 kg
hauteur d'échafaudage	10 m	équipement échafaudage	mezzanine modulaire

			antidérapante, résistante aux intempéries
hauteur	8,8 m	fonction échafaudage	pliable
hauteur de travail	10,8 m	équipement de sécurité échafauda	rambarde périphérique
nombre de mezzanines modulaires	3	rehausse	montage rapide
Hauteur de mezzanine modulaire	8,8 m	roulant	oui
largeur de mezzanine modulaire	2000 mm	rambardes	oui
profondeur de mezzanine modulair	600 mm	norme	DIN EN 1004 (capacité de charge)
largeur	4250 mm	Poids	211 kg

## Cela s'adapte aussi ...

215697		corde de délimitation, bande longueur x largeur 100 m x 50 mm, longueur 100 m, en rouge/blanc
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221336		chariot à ridelles, plateau longueur x largeur 1250 x 680 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
523835		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir