

diable de manutention

RuXXac Business Exclusive

force 125 kg, pelle largeur x profondeur 490 x 410 mm, pelle et roues rabattables pour un gain de place, structure en acier inoxydable/aluminium/plastique, roues avec bandage polymère



2 YEARS WARRANTY

Numéro d'article: 503195

Diable pliant RuXXac Business Exclusive

diable de manutention

- force 125 kg
- pelle largeur x profondeur 490 x 410 mm
- pelle et roues rabattables pour un gain de place
- protection de la charge avec courroie de serrage
- structure en acier inoxydable/aluminium/plastique
- hauteur x largeur 1130 x 490 mm
- poignée étrier rabattable
- roues avec bandage polymère
- Ø de roue 180 mm
- 2 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	pneumatique	polymère
type de diable de manutention	diable de manutention	Ø de roue	180 mm
charge	125 kg	poignée de sécurité	non
largeur de pelle	490 mm	hauteur	1130 mm
profondeur de pelle	410 mm	hauteur de rabattage	730 mm
matériau	acier	largeur	490 mm

	inoxydable/aluminium/plastique	
rabattable	oui	largeur de rabattage 490 mm
fonction rabattable	pelle // roues	profondeur de rabattage 55 mm
patins pour escaliers	non	garantie 2 années
protection de la charge	courroie de serrage	Poids 6,3 kg

Cela s'adapte aussi ...

149740



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein