

Bainmarie Wagen, 3GN 1/1, seitliche Bedienung

Bainmarie Wagen aus Edelstahl für 3x GN 1/1 Behälter mit einer Höhe von maximal 150 mm. Offener Unterbau aus Edelstahl AISI 304 mit Ablasshahn unterhalb des Beckens. Becken stufenlos und getrennt regelbar bis 90°C, seitliche Bedienung. Leichte Mobilität durch 4 Räder Ø125 mm, davon 2 Räder mit Feststellbremsen.



Artikel-Nr.: 70930006
GTIN: 4059395013887

Produktvorteile:

- Korpus aus Edelstahl AISI 304
- Doppelwandige Wanne
- 3 Becken für 1GN 1/1 H 150 mm
- Ohne GN Behälter und Deckel
- Becken getrennt und stufenlos regelbar von 30 °C bis 90 °C
- Stoßschutz
- Offener Unterbau
- Ablasshahn unterhalb des Beckens
- 4 Räder Ø125 mm (2x mit Bremse)

Technische Daten:

Geräteart	Self Service
Preisgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	1170 mm
Tiefe	670 mm
Höhe	850 mm
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	30 °C
Temperaturbereich bis	90 °C
Bestückung	GN 1/1
Behältertiefe	150 mm
Anzahl Behälter	3
Aussenmaterial	Edelstahl
Anschlusswert Elektro	3 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	46 kg
Ablasshahn	Ja

Für Druckfehler keine Haftung.