



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 6820 Vorkhefwagen



Goede stabiliteit, ook bij geheven last verrijdbaar. Frame en vorken van stabiele profielstalen constructie, gepoedercoat antraciet RAL 7016. Robuuste duwbeugel van stalen buis. Hydraulische pomp met verchroomde cilinders en overdruk ventiel. Bediening door voetpedaal. Dalen door hendel te bedienen. 2 Zwenkwielen met rem.

Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	500
Totale lengte (mm)	1550
Totale breedte (mm)	526
Hefhoogte (mm)	85 - 830
Vorklengte (mm)	1115
Vorkbreedte (mm)	153
Totale vorkbreedte (mm)	526
Wielen	Polyurethaan
Wielmaat (mm)	150 x 40
Material vorkrollen	Nylon
Vorkrollen diameter x breedte (mm)	70 x 70
Gewicht (kg)	107
Land van herkomst	China
Garantie (jaren)	2
Douanenummer	84279000
GTIN	4017976068206