

Broszura informacyjna

03 01 140

Szczypce uniwersalne

DIN ISO 5746



- Powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, wszechstronne w użyciu
- Do cięcia drutu miękkiego i twardego
- Długie ostrza umożliwiają cięcie grubych przewodów
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 60 HRC
- Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo



Ogólna	
Nr art.	03 01 140
EAN	4003773015192
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	106 g
Wymiary	140 x 50 x 12 mm
Norma	DIN ISO 5746
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 2,8 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 1,8 mm
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	Ø 9,0 mm
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	10,0 mm ²

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych