

Productinformatie

22 05 140

- Voor het buigen van draadogen
- Ronde, korte bekken, precisie geslepen
- Gladde spitsen
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, oliegehard

Rondbuigtang

DIN ISO 5745



Algemeen

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Artikel-nr. | 22 05 140 |
| EAN | 4003773042891 |
| Tang | verchromd |
| Kop | verchromd |
| Benen | met meer-componentengrepen |
| gewicht | 127 g |
| Afmetingen | 140 x 58 x 18 mm |
| Norm | DIN ISO 5745 |
| REACH conformiteit | bevat geen SVHC |
| RoHS conformiteit | niet van toepassing |

Technische specificaties

| | |
|---------------------------|---------|
| Bekdikte (scharnier) (T1) | 9,5 mm |
| Tip Thickness (T2) | 2,5 mm |
| Beklengte (L3) | 28,0 mm |
| Kopbreedte (W3) | 16,5 mm |

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

