

Broszura informacyjna

30 15 160

- Bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie
- Różne rodzaje szczęk
- Długie, płaskie szczęki
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Szczypce płaskie wydłużone

DIN ISO 5745



Ogólna

Nr art.	30 15 160
EAN	4003773035046
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	149 g
Wymiary	160 x 57 x 18 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Grubość szczęki (złącze) (T1)	9,5 mm
Szerokość końcówki (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	5,0 mm
Długość szczęki (L3)	46,5 mm
Szerokość główki (W3)	16,5 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych