

Productinformatie

44 23 J11

Borgveertang

Voor binnenringen in boringen

DIN 5256 D

- Sterk gesmede uitvoering
- Stabiele, anti-slippunten
- Gebogen punten
- DIN 5256 D; 90° gebogen punten
- Behuizing en punten: chroom-vanadium staal, gesmeed, oliegehard



90°

Algemeen

Artikel-nr.	44 23 J11
EAN	4003773042969
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	89 g
Afmetingen	130 x 50 x 12 mm
Norm	DIN 5256 D
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Capaciteit voor boorwijdte	Ø 12 – 25 mm
Punten (diameter)	Ø 1,3 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen