

Broszura informacyjna

46 20 A51

Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących

Do montażu pierścieni zewnętrznych na wałkach

DIN 5254 B

- Z mechanizmem blokującym, z dźwignią zwalnającą
- Z wymiennymi końcówkami
- Malowane proszkowo, czarne
- DIN 5254 B; końcówki zakrzywione pod kątem 90°
- Korpus szczypiec: stal walcowana o dużej wytrzymałości
- Końcówki: specjalna stal narzędziowa, walcowana, hartowana olejowo



Ø 90°

Ogólna	
Nr art.	46 20 A51
EAN	4003773025023
Szczypce	malowane proszkowo, czarne
Waga	1.832 g
Wymiary	570 x 153 x 18 mm
Norma	DIN 5254 B
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Średnica wału	Ø 122 – 300 mm
Końcówki (średnica)	3,5 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych