

Información sobre productos

46 31 A12

Alicate para arandelas

Para arandelas exteriores de ejes

En ángulo de 45°

- Tipo sólido, forjado
- Puntas antideslizantes de gran estabilidad
- En referencia a DIN 5254 A y DIN 5254 B, pero en ángulo de 45°
- Cuerpo de alicates y puntas: acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite



MM  45°

Información general	
Núm. de artículo	46 31 A12
EAN	4003773067009
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	85 g
Dimensiones	130 x 67 x 11 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica
Características técnicas	
Capacidad para arandelas exteriores	Ø 10 – 25 mm
Puntas (diámetro)	Ø 1,3 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.