

## Termékinformációk

# 86 03 125

### Mini fogókulcs

Fogó és csavarkulcs egyetlen szerszámban



- Kompletts csavarkulcs készletet pótol
- Nemesített felületű szerelvények kíméletes szereléséhez
- Kiválóan alkalmas munkadarabok megmarkolására, tartására, préselésére és hajlítására
- Elmarad az érzékeny szerelvények éleinek rongálódásaa a játégmentes, teljes felületen érintkező felfekvés következtében
- Gyors beállítás gombnyomásra, közvetlenül a munkadarabon
- Elmarad a markoló pofák véletlen elállítódása és a csukló megcsúszása
- összes kulcsnyílás fokozatmentes megfogása – a megadott kapacitáshoz, párhuzamosan vezetett pofák segítségével
- A markoló pofák közötti racsnis működésű mozgatás révén a csavaros kapcsolatok meghúzósa és lazítása igen gyors
- Nagy rögzítő erő a kézi erő 10-szeres növelésével
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett

### Általános

Cikkszám	86 03 125
EAN	4003773077497
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	105 g
Méret	125 x 35 x 13 mm

### Műszaki jellemzők

Pofa vastagsága (illesztés) (B2)	5,0 mm
Joint Thickness (B3)	9,5 mm
Tip Thickness (B1)	3,0 mm
beállító helyzet	11
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	Ø 7/8 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	23 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



a mini fogókulcs finommechanikai munkákhoz

