

Termékinformációk

87 01 400

KNIPEX Cobra® XL

Cső- és vízszivattyú fogó

DIN ISO 8976



- Nagyobb fogónyílás, de sokkal kisebb súly, mint a hasonló fogóknál
- Gyors beállítás gombnyomással közvetlenül a munkadarabon; nem csúszhat meg véletlenül a csukló
- Finombeállítás a legkülönbözőbb munkadarab-méretekhez és kézre álló markolathelyzethez való optimális illesztéshez
- Önszorító csöveken és anyákon: nem csúszik le a munkadarabon, erőkimélő munkavégzés
- Különlegesen edzett fogazású fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal
- Keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel
- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

Általános

Cikkszám	87 01 400
EAN	4003773005636
Fogó	szürkére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	1.190 g
Méret	400 x 75 x 22 mm
Szabvány	DIN ISO 8976

Műszaki jellemzők

beállító helyzet	27
Kapacitát für Rohre (Zoll)	Ø 3 1/2 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	95 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 90 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

