

Productinformatie

98 20 80

Schroevendraaiers voor sleufschroeven

IEC 60900 DIN EN 60900

- Ergonomisch verbeterde twee-componenten greep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging
- Hoekige handgreep, rolt niet weg
- Chroom-vanadium-molybdeen-staal



⚠ 1000 V ⚡

Algemeen

Artikel-nr.	98 20 80
EAN	4003773024231
Punt	gebruineerd
Benen	geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest
gewicht	152 g
Afmetingen	295 x 37 x 39 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Kling	175 mm
Lengte van de niet geïsoleerde punt	15 mm
Greep	120 mm
Breedte van de sleuf	8,0 mm
Dikte van de snijkant	1,2 mm
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen