

Kunststof etagewagen

draagvermogen 150 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 610 x 460 mm, etage(s) van polyethyleen, onderstel in grijs

Artikelnummer: 138957



Kunststof etagewagen

Kunststof etagewagen




- draagvermogen 150 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 610 x 460 mm
- hoogte x lengte x breedte 950 x 680 x 460 mm
- etage(s) van polyethyleen
- etage(s) met afrolrand
- met 2 opvanglegborden
- onderstel in grijs
- constructie van polyethyleen
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 100 mm
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details

transporttoestel	transportwagen	lengte	680 mm
type wagen	etagewagen	breedte	460 mm
draagvermogen	150 kg	materiaal	polyethyleen
lengte laadvlak	610 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
breedte laadvlak	460 mm	wiel-Ø	100 mm

etages aantal	2 stuks	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
materiaal etage(s)	polyethyleen	kleur	grijs
etage(s) uitrusting	afrolrand	levering	gedemonteerd
wagen uitrusting	2 opvanglegborden	gewicht	11 kg
hoogte	950 mm		

Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm