

BS-ROLLEN zwenkwiel

BS ROLLEN

draagvermogen 80 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 50 x 19 mm, naaf met glijlager, centrale rem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm



Artikelnummer: 139511

BS-ROLLEN Apparaatwielen

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel



- draagvermogen 80 kg
- met kunststof-banden
- diameter x breedte 50 x 19 mm
- schroefgatafstand 46x46/38x38 mm, schroefgat-Ø 6,2 mm
- naaf met glijlager
- centrale rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen, uitlading 36 mm

Technische details

| | | | |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
| transporttechniek | rollen | rem | centrale rem |
| roltype | apparaatwiel | draadvangkappen | nee |
| bouwmodel | zwenkwiel | totale hoogte | 75 mm |
| draagvermogen | 80 kg | wielbreedte | 19 mm |
| banden | kunststof | uitlading | 36 mm |
| wiel-ø | 50 mm | lengte plaat | 60 mm |

| | | | |
|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| materiaal velg | kunststof | breedte plaat | 60 mm |
| wiellager | glijlager | afstand schroefgat | 46x46/38x38 mm |
| bevestigingselement | plaat | schroefgat-ø | 6,2 mm |
| elektrisch geleidend | nee | oppervlak behuizing | verzinkt, gechromed |
| materiaal behuizing | staal | kleur velg | zwart |
| zwenklager | Kogelbaan, twee rijen | gewicht | 0,32 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 400701 |  | Rechtthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen |
| 438985 |  | zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm |
| 763068 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken |