

## opvangbak

voor 3 x IBC, opvangvolume 1000 l,  
hoogte x breedte x diepte 780 x  
3850 x 1460 mm, met 3 aftapbokken,  
van staal met  
corrosiebeschermende zinklaag



**Artikelnummer: 139910**

## Opvangbak

opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor 3 x IBC
- opvangvolume 1000 l
- hoogte x breedte x diepte 780 x 3850 x 1460 mm
- met 3 aftapbokken
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- onderrijdhoogte 100 mm voor transport met heftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten







## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	diepte	1460 mm
type opvangbak	opvangbak	materiaal	staal
opslagplaats	onderdak	oppervlak	verzinkt
capaciteit	3 x IBC	opvangbak uitrusting	aftapbok
opvangvolume	1000 l	onderrijdbaar	ja
geschikt voor gevaarlijke	aquatoxische en	onderrijdhoogte	100 mm

stof	brandbare stoffen		
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	verrijdbaar	nee
hoogte	780 mm	kleur uitvoering	verzinkt
breedte	3850 mm	gewicht	403 kg

## Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525760		gevaarsymbool, symbool/tekst: aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm