

Thurmetall armoire à portes battantes électrique

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 580 mm, prises modèle FR, verrouillable avec serrure porte-cadenas, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



THURMETALL



Numéro d'article: 158431

Thurmetall Armoire électrique à portes battantes

Modèle FR

armoire à portes battantes électrique

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 580 mm
- structure en tôle d'acier
- équipé de tablettes, module électronique, interrupteurs de fin de course
- prises modèle FR
- 4 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 100 kg
- Fermeture avec protection contre la poussière via double porte battante vitrée
- angle d'ouverture de la porte 115 °
- poignée tournante
- verrouillable avec serrure porte-cadenas
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| type de meuble | armoire | surface de corps | finition peinture époxy |
| type d'armoire | armoire électrique | surface de face avant | finition peinture époxy |
| lieu d'utilisation | intérieur | couleur du corps | gris anthracite // RAL7016 |
| type de porte | porte à double battant | couleur de la face avant | gris clair // RAL7035 |
| hauteur | 1950 mm | système de fermeture | serrure porte-cadenas |
| largeur | 1000 mm | soubassement | socle |
| profondeur | 580 mm | surface de tablette | galvanisé |
| Variante nationale | modèle FR | verrouillable | oui |
| équipement armoire | tablettes, module électronique, interrupteurs de fin de course | cloison de séparation médiane | non |
| nombre de tablettes/niveaux | 4 pièce | verrouillage | 2 côtés |
| type de soubassement | tablette en acier | angle d'ouverture de porte | 115 ° |
| charge tablette | 100 kg | poignée | poignée tournante |
| nombre de prises | 9 pièce | roulant | non |
| raccordement | raccordement FR | Poids | 84,31 kg |
| matériau | tôle d'acier | | |