

## fetra duwbeugelwagen MULTIVARIO

draagvermogen 600 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1200 x 800 mm,  
platform van plaatstaal, opbouw  
duwbeugel, onderstel met slag- en  
krasvaste poedercoating in RAL5007  
briljantblauw, 2 zwenk- en 2  
bokwielen, zwenkwielen met rem,  
wielen met TPE-banden

Artikelnummer: 158728



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY



## fetra Duwbeugelwagen MULTIVARIO

### Draagvermogen 600 kg











duwbeugelwagen

- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- laadhoogte 270 mm
- hoogte x lengte x breedte 990 x 1320 x 809 mm
- constructie van staal
- platform van plaatstaal
- opbouw duwbeugel
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007  
briljantblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wielen met TPE-banden
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
type wagen	platformwagen	banden	TPE
type platformwagen	duwbeugelwagen	wiellager	wiellager
draagvermogen	600 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
laadhoogte	270 mm	wiel-ø	200 mm
lengte laadvlak	1200 mm	hoogte	990 mm
breedte laadvlak	800 mm	lengte	1320 mm
materiaal platform	plaatstaal	breedte	809 mm
constructies	duwbeugel	oppervlak	m. poedercoating
nestbaar	nee	kleur	briljantblauw // RAL5007
materiaal	staal	norm	EN 1757-3 (rem)
schuifbeugel	1 stuks	garantie	10 jaar
borgrand	nee	gewicht	249 kg

## Gerelateerde Producten

119194		wiel, diameter 200 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
119615		laadvlak voor transportwagen, van Multiplex, voor laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm, waterdicht en slijpvast, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
147905		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158760		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 200 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158814		dïssel en koppeling voor dolly, van staal, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158816		scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw

225621



pakpapier rolhouder voor transportwagen, breedte x diepte 800 x 240 mm, met afscheurrand, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw