

chariots à dossier

plateau longueur x largeur 1300 x 680 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 221337

Chariot 2 ridelles

pour le transport de charges lourdes

chariots à dossier

- plateau longueur x largeur 1300 x 680 mm
- plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc
- rehausse 2 ridelles (tube d'acier)
- hauteur x longueur x largeur 1000 x 1300 x 680 mm
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage caoutchouc plein

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	norme européenne	non
type de chariot	chariots à dossier	rabattable	non
conducteur d'électricité	non	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
longueur de plateau	1300 mm	pneumatique	caoutchouc plein
largeur de plateau	680 mm	Diamètre de roue	200 mm
matériau de plateforme	bois	hauteur	1000 mm
surface de plateforme	avec revêtement en caoutchouc	longueur	1300 mm
rehausse	2 ridelles (tube d'acier)	largeur	680 mm
emboîtable	non	Poids	35,7 kg

