


## META kabelhaspelstelling MULTIPAL

MULTIPAL, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 5500 x 1385 x 1100 mm, 4 niveaus met kabelhaspelsteun, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 226847



Das Lagersystem



## META Kabeltrommelplank MULTIPAL

### Aanbouwveld

kabelhaspelstelling






- aanbouwveld
- schroefstelsysteem
- geschikt voor binnen
- hoogte x breedte x diepte 5500 x 1385 x 1100 mm
- veldlast 5500 kg
- vakbreedte 1300 mm
- 4 niveaus met kabelhaspelsteun
- niveaus met geleidehulzen aan de bomen voor haspelhouder
- Zeer stabiel dankzij diagonaal- en horizontaalschoren



- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: zonder kabelhaspels, inclusief bevestigingen voor haspelhouder en vloeranker
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie

## Technische details





meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	kabelhaspelsteun
stellingtype	kabelhaspelstelling	oppervlak legbord	kunststof coating
stellingsysteem	schroefsysteem	oppervlak standaard	kunststof coating
stellingveld	aanbouwweld	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren // horizontaalschoren
materiaal	staal	kleur bodem	roodoranje // RAL2001
plaats van toepassing	binnen	kleur standaard	gentiaanblauw // RAL5010
hoogte	5500 mm	kleur uitvoering	RAL5010 gentiaanblauw/RAL2001 roodoranje
breedte	1385 mm	inhoud levering	zonder kabelhaspels, inclusief bevestigingen voor haspelhouder en vloeranker
diepte	1100 mm	levering	gedemonteerd
veldlast	5500 kg	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / schappen aantal	4 stuks	garantie	5 jaar
vakbreedte	1300 mm	gewicht	152,942 kg
legborden / niveaus uitrusting	bomen met geleidehulzen		

## Gerelateerde Producten

183765		kabelhaspelsteun voor kabelhaspelstelling, diepte 1100 mm, voor een vaklast van 1000 kg, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje
226851		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 1300 mm, met centreerelementen en kunststof wielen
226855		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 1300 mm, met centreerelementen en kunststof wielen
226978		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 1300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
226981		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 1300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

226984		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 1300 mm, met centreerelementen
226988		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 1300 mm, met centreerelementen

### Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
227961		aanrijdbescherming voor stelling, element: enkele plank, hoogte x lengte 400 x 1100 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in geel/zwart
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit