

veiligheidsrolcontainer rolltainer®

draagvermogen 500 kg, hoogte x
lengte x breedte 1800 x 870 x 682
mm, nuttige hoogte 1585 mm,
opbouwelementen: 3 wanden
(draadgaas), 1 openslaande deur,
dak, constructie van staal
galvanisch blauw verzinkt, platform
van hogedruk polyethyleen in lijkt op
RAL5010 gentiaanblauw, met
polypropyleen-banden



Artikelnummer: 244004

veiligheidsrolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1800 x 870 x 682 mm
- nuttige hoogte 1585 mm
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 1 openslaande deur, dak
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- constructie van staal galvanisch blauw verzinkt
- platform van hogedruk polyethyleen in lijkt op RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 108 mm
- met polypropyleen-banden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal platform	hogedruk polyethyleen
type wagen	veiligheidsrolcontainer	kleur platform	lijkt op RAL5010

		gentiaanblauw
constructies	3 wanden (draadgaas), 1 openslaande deur, dak	materiaal onderstel staal
draagvermogen	500 kg	oppervlak onderstel galvanisch verzinkt
hoogte	1800 mm	wiel-ø 108 mm
lengte	870 mm	banden polypropyleen
breedte	682 mm	wielen aantal/soort 2 zwenk-/2 bokwielen
nuttige hoogte	1585 mm	euronorm ja
platform	doorbroken	gewicht 47,5 kg

Gerelateerde Producten

244006



draadgaasbodem, draagvermogen 150 kg, van draadgaas, galvanisch blauw verzinkt