

duwbeugelwagen

draagvermogen 500 kg, laadvlak lengte x breedte 2000 x 1000 mm, platform van Multiplex, platform gesloten, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in blauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, wielen met lucht-banden



Artikelnummer: 272253

duwbeugelwagen





- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 2000 x 1000 mm
- laadhoogte 340 mm
- hoogte x lengte x breedte 1120 x 2150 x 1000 mm
- constructie van staal
- platform van Multiplex
- platform gesloten
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in blauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wielen met lucht-banden
- Leveringstoestand gedemonteerd - eenvoudig zelf te monteren
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	in-/uitklapbaar	nee
type wagen	platformwagen	borgrand	nee
type platformwagen	duwbeugelwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen
draagvermogen	500 kg	banden	lucht

laadhoogte	340 mm	wiel-ø	260 mm
lengte laadvlak	2000 mm	wielstand	rechthoekig
breedte laadvlak	1000 mm	hoogte	1120 mm
platform	gesloten	lengte	2150 mm
materiaal platform	Multiplex	breedte	1000 mm
constructies	geen	oppervlak	m. poedercoating
nestbaar	nee	kleur	blauw
materiaal	staal	levering	gedemonteerd
schuifbeugel	1 stuks	garantie	5 jaar
etages aantal	1 stuks	gewicht	48 kg

Dit past ook bij ...

217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
227893		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 46, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht