

## BS-ROLLEN roulette pivotante

force 130 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 100 x 30 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 95 x 80 mm

Numéro d'article: 524871



BS ROLLEN®



## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 130 kg
- avec bandage plastique
- incassable
- diamètre x largeur 100 x 30 mm
- moyeu longueur x Ø 40 x 12 mm
- espacement des trous des vis 80x60 mm, Ø trou des vis 9 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable mat
- fixation avec panneau, longueur x largeur 95 x 80 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 32 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	Longueur de moyeu	40 mm
modèle	roulette pivotante	trou de moyeu	12 mm
charge	130 kg	largeur de roue	30 mm

pneumatique	plastique	portée	32 mm
Diamètre de roue	100 mm	propriété surface de roulement	incassable
matériau de jante	plastique	longueur de plaque	95 mm
roulement	palier lisse	largeur de plaque	80 mm
pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier	distance trou de vis	80x60 mm
élément de fixation	panneau	Diamètre du trou de la vis	9 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	mat
matériau de boîtier	acier inoxydable	hauteur	127 mm
palier de pivotement	roulement à billes	Poids	0,62 kg
frein	sans		

## Accessoires

524875



roue, force 130 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 100 x 30 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique