

META dossierstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 1850 x 1256 x 336 mm, veldlast 1000 kg / vaklast 80 kg, 6 niveau(s) met Stalen bodem / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 527736



Das Lagersystem



META Dossier-inhaakstelling

Aanbouwstelling

META dossierstelling - aanbouwveld




- Geschikt voor archiefruimtes
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1850 x 1256 x 336 mm
- veldlast 1000 kg / vaklast 80 kg
- vak breedte x diepte 1250 x 300 mm
- 6 niveau(s) met Stalen bodem / 5 ordnerhoogtes
- niveaus met aanslagrand aan achterzijde om te voorkomen dat ordners eruit vallen
- Per 25 mm verstelbaar





- M-vormige langsdragers met 5-voudige afkanting zorgen voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)
- 5 jaar garantie

Technische details





| meubeltype | stelling | stabiliteit/versteving/schoren | diagonaalschoren |
|----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| stellingtype | dossierstelling | gebruik | eenzijdig |
| stellingsysteem | kliksysteem | materiaal | staal |
| stellingveld | aanbouwveld | stelling uitrusting | legborden |
| geschikt voor (branches) | archiefruimtes | vakbreedte | 1250 mm |
| hoogte | 1850 mm | vakdiepte | 300 mm |
| breedte | 1256 mm | ordnerhoogtes | 5 stuks |
| diepte | 336 mm | oppervlak legbord | verzinkt |
| legborden / schappen aantal | 6 stuks | oppervlak standaard | verzinkt |
| vaklast | 80 kg | kleur uitvoering | verzinkt |
| veldlast | 1000 kg | inhoud levering | aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod |
| legbord-/niveautype | Stalen bodem | levering | gedemonteerd |
| legborden / niveaus uitrusting | aanslagrand | certificering | GS // RAL-keurmerk |
| legborden / niveaus stabiliteit | M-vormige langsdragers // veiligheidsrand | garantie | 5 jaar |
| legborden / niveaus in hoogte ve | ja | gewicht | 32,6286 kg |
| in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 101520 |  | vakverdeler, voor dossierstelling, vrijstaand, traploos verstelbaar, passend voor 25 mm randhoogte, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 150072 |  | ankerpluggenset voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 150122 |  | muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs |

| | | |
|--------|---|---|
| 527731 |  | dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1850 x 756 x 336 mm, veldlast 1000 kg / vaklast 80 kg, 6 niveau(s) met Stalen bodem / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |
| 527733 |  | dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1850 x 1006 x 336 mm, veldlast 1000 kg / vaklast 80 kg, 6 niveau(s) met Stalen bodem / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |
| 593514 |  | legbord voor inhaakstelling, breedte x diepte 1250 x 300 mm, voor een vaklast van 80 kg, uitgerust met lengtekanaal en veiligheidsrand, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 609137 |  | muurpluggen voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 146193 |  | miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, met 2 gaasmanden, 1 gaaslegbord, met rubber-banden |
| 528204 |  | verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen |
| 529925 |  | lichte kantoortrappladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium |
| 551468 |  | Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraffliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg |