

Hymer escabeau grande hauteur à marches roulant

estrade hauteur x largeur x
profondeur 1150 x 400 x 440 mm, 5
marche(s) en tôle striée (estrade
incl.), en aluminium

Numéro d'article: 761674



HYMER



Hymer Escabeau grande hauteur roulant

escabeau grande hauteur à marches roulant

- estrade hauteur x largeur x profondeur 1150 x 400 x 440 mm
- accès à un côté
- 5 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- profondeur des marches 80 mm
- longueur de lisse 2200 mm
- posé hauteur x largeur 2000 mm x 670 mm
- en aluminium
- connexion marches/lisse serti
- main courante double face
- pieds d'échelle amovibles
- poids 10,9 kg








- selon DIN EN 131
- convient pour une application conforme TRBS 2121-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau grande hauteur	connexion d'échelons/de longeron	serti
type d'échelle	escabeau grande hauteur à marches roulant	Pour escalier	non
matériau	aluminium	rabattable	oui
utilisation	à un côté	soubassement	pieds d'échelle amovibles
hauteur d'estrade	1150 mm	roulant	oui
largeur d'estrade	400 mm	protection contre l'écartement	oui
profondeur d'estrade	440 mm	étrier de sécurité	oui
longueur de longeron	2200 mm	main courante	double face
nombre de marches	5	bac	oui
type de marche/d'échelon	marche(s) en tôle striée	norme	DIN EN 131
profondeur des marches	80 mm	norme TRBS (règles techniques re	TRBS 2121-2
hauteur	2000 mm	garantie	10 années
largeur	670 mm	Poids	10,9 kg

Cela s'adapte aussi ...

215697		corde de délimitation, bande longueur x largeur 100 m x 50 mm, en rouge/blanc
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
221336		chariot à ridelles, plateau longueur x largeur 1250 x 680 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
523835		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir