

fetra rolplateau met duwstang

draagvermogen 250 kg, laadvlak
lengte x breedte 610 x 410 mm,
platform open, onderstel in RAL5007
briljantblauw, 2 zwenk- en 2
bokwielen, zwenkwielen met rem

Artikelnummer: 911405



fetra
Transportgeräte



fetra Handtrekwagen

Draagvermogen 250 kg

rolplateau met duwstang

- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 610 x 410 mm
- platform open
- onderstel in RAL5007 briljantblauw
- constructie van staal
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met massief rubber-banden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal	staal
type roller	rolplateau met duwstang	stuurstang	ja
draagvermogen	250 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
euronorm	ja	banden	massief rubber
lengte laadvlak	610 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
breedte laadvlak	410 mm	kleur	briljantblauw // RAL5007
platform	open	gewicht	13 kg
constructies	euronorm bak		

Gerelateerde Producten

309723



wiel, met polyamide-banden, diameter 125 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar