

Harnas C2 SIMPLE (EN-361)



Kenmerken

- 1 opvangooog aan de achterzijde.
- Bandbreedte 45 mm.
- Verstelbare zwart verzinkte stalen gespen.
- Maximale belasting 100 kg.
- Universeel.
- Getest volgens EN-361.

Toepassing

- Deze vanggordel is makkelijk toe te passen bij dakdekkers, timmerlieden, loodgieters, staalconstructiewerkers.

Type	Maat	Artikelnummer
C2 SIMPLE	Universeel	1730021

Harnas ERGO (EN-361)



Kenmerken

- 2 polyester opvangogen aan de voorzijde, altijd samen gebruiken.
- 1 stalen D-ring aan de achterzijde.
- Bandbreedte 45 mm.
- Traploos instelbaar en uitgevoerd met handige kunststof klikgesp.
- Verstelbare en gemakkelijk te openen beenlussen.
- Maximale belasting 130 kg.
- Universeel.
- Getest volgens EN-361.

Toepassing

- Dakdekkers, timmerlieden, loodgieters, staalconstructiewerkers.

Type	Maat	Artikelnummer
ERGO	Universeel	1730032

Harnas ERGO click (EN-361)



Kenmerken

- Snel als jas aan te trekken.
- 2 polyester opvangogen aan de voorzijde, altijd samen gebruiken.
- 1 D-ring opvangooog aan de achterzijde.
- Bandbreedte 45 mm.
- Traploos instelbaar en uitgevoerd met handige kunststof klikgesp.
- Verstelbare beenlussen.
- Beenlussen voorzien van stalen click systeem, voor het makkelijk openen.
- Maximale belasting 130 kg.
- Universeel.
- Getest volgens EN-361.

Toepassing

- Voor dakdekkers, timmerlieden, loodgieters, staalconstructiewerkers.

Type	Maat	Artikelnummer
ERGO click	Universeel	1730090

