

Stationär oder fahrbar

Praxisgerechte Ausführungen

Pultkasten und Schreibplatte aus Stahlblech, abschließbar. Jeweils mit zwei Kunststoff-Ablagekästen. Stahlrohrgestell pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016. Pultkasten und Schrank lichtgrau RAL 7035.

1 Mit zwei Fachböden

Fest eingeschweißte Stahlblechböden.

2 Mit Schrank

Stahlblechschrank mit herausnehmbarem Zwischenboden und gleichschließendem Zylinderschloss.

Schrank-Innenmaße

H x B x T 720 x 520 x 420 mm.

3 Mit Schrank und drei Schubladen

Stahlblechschrank mit gleichschließendem Zylinderschloss. Drei Schubladen mit Zentralverschluss, Höhe je 80 mm. Tragfähigkeit pro Schublade 20 kg.

Zubehör

Rollensatz

Bestehend aus 4 Kunststoff-Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller. Rad-Ø 75 mm. Höhe der Schreibplatte dadurch +80 mm.



1



3

Abb. mit Rollensatz



2

Abb. mit Rollensatz



2

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**5**

Jahre Garantie

Arbeitshöhe vorne / hinten	mm	1140 / 1220
Höhe x Breite x Tiefe	mm	1140 x 590 x 520
1 Mit 2 Fachböden	Nr.	200 277 02
2 Mit Stahlblechschrank	Nr.	200 278 02
3 Mit Stahlblechschrank und 3 Schubladen	Nr.	200 316 02
<b>Zubehör</b>		
Rollensatz 4 Kunststoff-Lenkrollen	Nr.	200 336 02