

## DIGITUS Professional SOUNDproof Schrank

DN-19 17U-SO-C 4016032353379



### DIGITUS SOUNDproof Schrank 1000x750x1130 mm, Holzoberfläche Kirsche Metallteile schwarz RAL 9005

Die DIGITUS® SOUNDproof Schrankserie wurde designed um die Geräusche der verbauten aktiven Elemente innerhalb des Gehäuses zu absorbieren.

Die DIGITUS® SOUNDproof Schränke wurden designed um die Geräusche der installierten Komponenten im inneren zu absorbieren. Mit ihrer überragenden Geräuschreduktion und ihrer Holzoberfläche, erhältlich als Ahorn-, Teak-, Walnuss-, Eiche-, Kirsche oder Buche-Version, passen diese Schränke perfekt in Ihre Büroumgebung. Deshalb ist diese Produktreihe perfekt für diverse Büros, Banken, Krankenhäuser, Laboratorien, Hotels oder Konferenzräume geeignet. Die SOUNDproof Schränke sind ausgestattet mit dem leisesten Ventilationssystem mit einer maximalen Lautstärke von 29-30 dB. Sie sind in verschiedenen Höhen von 17HE, 32HE und 42HE bei einer Breite von 750 mm und einer Tiefe von 1130 mm erhältlich.



- 1 Reduziert Geräusche der im inneren verbauten Komponenten
- 1 Holzoberfläche: Kirsche
- 1 Leises Ventilationssystem, max. 29-30 dB
- 1 17HE
- 1 750 mm breite, 1130 mm tiefe
- 1 Gewicht: 138 kg (Netto); 152 kg (Brutto)
- 1 Ladekapazität: 1000 kg
- 1 Metallteile mit der Standardfarbe schwarz RAL 9005
- 1 Kabeleingang integriert im Bodenteil
- 1 Doppelflügelige Fronttür mit Zentralverriegelung
- 1 Rücktür mit 3 teiligem Bereich für Lüftereinheiten
- 1 Seitenteile abschließbar und abnehmbar, ausgestattet mit Geräusche-Isolationsmaterial
- 1 Farbe: schwarz, RAL 9005
- 1 Ladekapazität: 1000 kg
- 1 HE: 17
- 1 Größe (HxBxT): 1000,750,1130 mm
- 1 Gewicht: 138 kg

**DIGITUS Professional SOUNDproof Schrank**

DN-19 17U-SO-C 4016032353379

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

