

Rocholz

Pneumatischer Hubtisch 2000

Traglast 60 kg, Plattform geschlossen,
Plattform Länge x Breite 600 x 450
mm, Nutzhub 500 mm

Artikelnummer: 146322



Rocholz Pneumatik-Hubtisch 2000

Traglast 60 kg

Pneumatischer Hubtisch

- Traglast 60 kg
- Plattform geschlossen
- Plattform Länge x Breite 600 x 450 mm
- Nutzhub 500 mm
- Hubausführung manuell über Fußpedal
- Hubgeschwindigkeit 160 mm/s
- Plattform aus Edelstahl
- Gewicht 50 kg
- Lieferung inklusive Fußtaster
- Nutzungshinweis: Nur trockene und nicht geölte Druckluft verwenden!







Technische Details

Hebegerät Hubtisch

Hubgeschwindigkeit 160 mm/s

Hubtischtyp	Stationärer Hubtisch	Bedienung Hub	manuell über Fußpedal
Traglast	60 kg	Plattformtyp	geschlossen
Länge Plattform	600 mm	Material Plattform	Edelstahl
Breite Plattform	450 mm	Länge	840 mm
Hubhöhe (min.)	250 mm	Lieferumfang	inklusive Fußtaster
Hubhöhe (max.)	750 mm	Nutzungshinweis	Nur trockene und nicht geölte Druckluft verwenden!
Nutzhub	500 mm	Gewicht	50 kg

Dazu passt auch ...

194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
217101		Einweg-Cutter, Schnitttiefe 11,6 mm, mit Befestigungsöse
221144		Schutzhandschuhe, aus Polyamid in weiß mit Polyurethan-Beschichtung, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 7
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
526491		Cutter, Abbrechklinge mit automatischem Klingentrückzug, mit Rasterautomatik und Abbrechhilfe
552715		Schaumfolie, Lieferung als Rolle, Rollen Länge x Breite 350 m x 1250 mm, Aus Folie, Stärke 1000 µm, In weißlich