

C+P

Schließfachschrank

Intro

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 920 x 500 mm, Mit 18 Fächern, Aufteilung 3x6, Verschießbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RDS 110 80 60 Viridingrün

Artikelnummer: 218030



C+P Schließfachschrank Intro

Schließfachschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 920 x 500 mm
- Mit 18 Fächern, Aufteilung 3x6
- Fach Höhe x Breite x Tiefe 285 x 260 x 460 mm
- Türöffnungswinkel 170 °
- Flügeltür
- Rückwand mit Lüftungslochbild
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Lüftungsöffnungen in der Rückwand für gute Belüftung des Schrankinnenraumes
- Unterbau Sockel
- Konstruktion aus Stahl
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RDS 110 80 60 Viridingrün

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Front	RDS 110 80 60 Viridingrün
Schranktyp	Schließfachschrack	Oberfläche Korpus	einbrennlackiert
Höhe	1950 mm	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Breite	920 mm	Fachhöhe (li.)	285 mm
Tiefe	500 mm	Fachbreite (li.)	260 mm
Schrank Ausstattung	Fächer	Fachtiefe (li.)	460 mm
Fächer Anzahl	18 Stück	Farbe Boden	lichtgrau
Aufteilung Fächer	3x6	Türtyp	Flügeltür
Unterbau	Sockel	Türkonstruktion	doppelwandig
abschließbar	ja	Türöffnungswinkel	170 °
Schließsystem	Zylinderschloss	Belüftung	Rückwand
Material	Stahl	Gewicht	94,66 kg
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035		

Dazu passt auch ...

225185		Beschriftungsgerät, für Bandbreite 6 - 12 mm, Höhe x Breite x Tiefe 203 x 118 x 49 mm
501178		Waschbare Schmutzfangmatte, für den Innen- und Außenbereich geeignet, Länge x Breite 900 x 600 mm, Lauffläche aus Polyamid in grau
504273		Quarzuhrwerk, Ziffernblatt in weiß mit arabischen Zahlen, Durchmesser 300 mm, Gehäuse aus Kunststoff in schwarz, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb
523742		Edelstahl-Abfallbehälter, Inhalt 40 l, Höhe x Durchmesser 740 x 350 mm, Innenbehälter aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Korpus aus Edelstahl, Deckel aus Edelstahl
527161		Garderobenständer, Höhe x Durchmesser 1750 x 390 mm, 5 Hut- und 8 Mantelhaken, Schirmhalter mit Tropfmulde, Aus Stahl, Fuß aus Kunststoff, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
991776		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 20 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß