

hofe

Kanbanregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1310 x 1675 mm, Fachlast 100 kg, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 228386



hofe Kanbanregal

Anbaufeld

Kanbanregal - Anbaufeld

- Ideal für Lagerbereiche mit hohem Kommissioniervolumen. Nach dem FIFO-Prinzip wird die zuerst eingelagerte Ware auch als erste wieder entnommen und die Bewegungen des Kommissionierers reduziert. Geeignet für alle Behältertypen und Kartonagen
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1310 x 1675 mm
- Fachlast 100 kg
- Fach Breite x Tiefe 1300 x 800 mm
- 4 Ebene(n) mit Kombiboden (hinten gerade, vorne schräg), ohne Abdeckboden
- Die eingelagerte Ware gleitet durch eine Fachbodenneigung von 17



° selbständig, aufgrund der eigenen Schwerkraft, zur Entnahmeseite

- Ebenen mit robuster Abdeckleiste für einen glatten Übergang vom geraden zum schrägen Boden und vorderer Anschlagkante gegen das Herausfallen der Ware
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Möbeltyp | Regal | Neigung | 17 ° |
| Regaltyp | Kanbanregal | Abdeckboden | nein |
| geeignet für (Produkt/Material) | Behälter, Kartonage | Fachböden Gesamt Anzahl | 8 Stück |
| geeignet für (Anwendung) | FIFO-Prinzip | Höhenverstellraster Ebene | 25 mm |
| Regalsystem | Stecksystem | Fachbreite | 1300 mm |
| Regalfeld | Anbaufeld | Fachtiefe | 800 mm |
| Material | Stahl | Nutzung | beidseitig |
| Höhe | 2000 mm | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Breite | 1310 mm | Oberfläche Ständer | verzinkt |
| Tiefe | 1675 mm | Farbe Ausführung | verzinkt |
| Fachlast | 100 kg | Anlieferung | zerlegt |
| Böden- / Ebenentyp | Kombiboden (gerade/schräg) | Zertifizierung | GS // RAL-Gütezeichen |
| Böden / Ebenen Anzahl | 4 Stück | Garantie | 5 Jahre |
| Böden / Ebenen Ausstattung | vordere Anschlagkante | Gewicht | 122,479 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 228395 |  | Kombiboden (hinten gerade, vorne schräg) für Kanbanregal, Breite x Tiefe 1300 x 1600 mm, Ausgestattet mit robuster Abdeckleiste für einen glatten Übergang vom geraden zum schrägen Boden und vorderer Anschlagkante gegen das Herausfallen der Ware, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 228429 |  | Bodenverankerung für Steckregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |