

Auffangwanne pro-line

für Kleingebinde, Auffangvolumen
180 l, Höhe x Breite x Tiefe 180 x 1168
x 1168 mm

Artikelnummer: 235700



10 YEARS
WARRANTY



Auffangwanne

- Zur Lagerung unter Dach
- geeignet für wassergefährdende und aggressive Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für Kleingebinde
- Auffangvolumen 180 l
- Höhe x Breite x Tiefe 180 x 1168 x 1168 mm
- Aus Hochdruck-Polyethylen in schwarz
- Behälter ohne Gitterrost
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Tiefe	1168 mm
Auffangwannentyp	Auffangwanne	Material	Hochdruck-Polyethylen
Lagerort	unter Dach	Farbe	schwarz
Auffangvolumen	180 l	Auffangwanne Ausstattung	keine
Kapazität	Kleingebinde	unterfahrbar	nein
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und aggressive Stoffe	stapelbar	ja
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	Garantie	10 Jahre
Höhe	180 mm	Gewicht	8,5 kg
Breite	1168 mm		

Dazu passt auch ...

235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen