

## Bauer Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 890 x 1445 x 800 mm, Inhalt 0,65 m<sup>3</sup>, Traglast 1000 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau, Unterbau Einfahrtaschen

Artikelnummer: 528224



## Bauer Kippbehälter

### mit Hebel-Verschluss

Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 890 x 1445 x 800 mm
- Schüttkantenhöhe 890 mm
- Inhalt 0,65 m<sup>3</sup>
- Traglast 1000 kg
- Gewicht 125 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 60 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 150 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
- Mit Kettensicherung gegen Abrutschen
- mit mit Hebelverschluss
- Wände aus abgeschrägt
- hohe Stabilität durch profilierte Seitenwände
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
- Unterbau Einfahrtaschen

## Technische Details

|                                  |                         |                                    |                               |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Behältertyp                      | Kippbehälter            | Einfahrtaschenabstand              | 150 mm                        |
| Inhalt                           | 0,65 m³                 | Einfahrbreite                      | 150 mm                        |
| Höhe                             | 890 mm                  | Behälter Ausstattung               | Hebelverschluss               |
| Länge                            | 1445 mm                 | Ablasshahn                         | nein                          |
| Breite                           | 800 mm                  | Sicherheitsausstattung<br>Behälter | Sicherungskette               |
| Traglast                         | 1000 kg                 | stapelbar                          | nein                          |
| Höhe Schüttkante                 | 890 mm                  | nestbar                            | nein                          |
| Material                         | Stahl                   | Gefahrstoffeignung                 | nein                          |
| Wand Ausführung                  | abgeschrägt             | Oberfläche                         | lackiert                      |
| Stabilität / Aussteifung / Verst | profilierte Seitenwände | Farbe                              | blau // RAL5012               |
| Kippfunktion                     | manuell                 | Farbe Ausführung                   | blau                          |
| unterfahrbar                     | ja                      | Deckel                             | als Zubehör (nicht enthalten) |
| Unterbau                         | Einfahrtaschen          | Deckeltyp                          | Klappdeckel                   |
| Einfahrtaschenhöhe               | 60 mm                   | Gewicht                            | 125 kg                        |
| Einfahrtaschenbreite             | 200 mm                  |                                    |                               |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 518144 |    | Rollensatz, für Kippbehälter, Traglast 1350 kg  |
| 528268 |  | Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Kippbehälter 0,65 m³, Breite x Tiefe 800 x 1440 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung             |
| 528277 |  | öl- und wasserdichte Ausführung, für Kippbehälter mit bis zu 1000 kg Traglast, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 528280 |  | Kippbremse, für Kippbehälter, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar  |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 203428 |  | Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Aus Aluminium  |
| 525920 |  | Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot  |
| 527144 |  | Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz  |
| 531837 |  | Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau |