

## BS-ROLLEN

### Bockrolle

Traglast 140 kg, Mit Vollgummi-Elastik-Bereifung, Durchmesser x Breite 100 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Polyamid, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 102 x 84 mm

BS ROLLEN



Artikelnummer: 997604

## BS-ROLLEN Transportgeräterolle

### Bockrolle

Bockrolle

- Traglast 140 kg
- Mit Vollgummi-Elastik-Bereifung
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
- Durchmesser x Breite 100 x 35 mm
- Naben Länge x Ø 40 x 12 mm
- Schraubloch Abstand 80x60 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Polyamid
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 102 x 84 mm

## Technische Details

|               |                       |              |        |
|---------------|-----------------------|--------------|--------|
| Fördertechnik | Rollen                | Fadenschutz  | ja     |
| Rollentyp     | Transportgeräterollen | Gesamthöhe   | 130 mm |
| Bauform       | Bockrolle             | Nabenlänge   | 40 mm  |
| Traglast      | 140 kg                | Nabenbohrung | 12 mm  |
| Bereifung     | Vollgummi-Elastik     | Radbreite    | 35 mm  |
| Rad-Ø         | 100 mm                | Länge Platte | 102 mm |

|                       |   |                     |          |
|-----------------------|---|---------------------|----------|
| Material Felge        | Polyamid  | Breite Platte       | 84 mm    |
| Radlager              | Rollenlager                                       | Schraubloch Abstand | 80x60 mm |
| Geeignet für Bodentyp | glatt/eben, rau/eben,<br>glatt/uneben, rau/uneben | Schraubloch Ø       | 9 mm     |
| Befestigungselement   | Platte  | Oberfläche Gehäuse  | verzinkt |
| elektrisch leitend    | nein  | Gewicht             | 0,728 kg |
| Material Gehäuse      | Stahl   |                     |          |

## Zubehör

997648



Rad, Traglast 140 kg, Mit Vollgummi-Elastik-Bereifung, Durchmesser x Breite 100 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Polyamid, Felge mit Fadenschutz

## Dazu passt auch ...

400701



Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen

438985



Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm

763068



Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen