

Artikel nummer	artikelnaam
148601015	PRCD-S Pro, 16A 30mA, IP44, koffer, 3V RA, lengte snoer 450cm

PRCD-S pro 16A 30mA, IP44, robuuste koffer, lengte H07RN-F3G1,5mm<sup>2</sup> snoer  
stekker geaard - PRCD-S: 150cm, lengte H07RN-F3G1,5mm<sup>2</sup> snoer contrastek-  
ker 3-voudig geaard - PRCD-S: 150cm

Technische gegevens	148601015
Spanningstype	AC
Nom. isolatiespanning Ui	1500 V
Aantal polen	3
Nom. foutstroom	30,00 mA
Stootstroomvastheid	0,025 kA
Vervuilinggraad	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1,50 2,50 mm <sup>2</sup>
Met vergrendelingsvoorziening	nee
Nevenapparaat mogelijk	nee
Montagewijze	Kabel
Nom. (meet)stroom	16,00 A
Nom. (meet)spanning	230 V
Explosie veilig	nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25 45 °C
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	2,50 kV
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Type lekstroom	A
Frequentie	50 Hz
Kortstondigvertraagd type	nee
Kortslutningsbrydeevne	1,500 kA
Selectieve bescherming	nee

