

Technisch specificatieblad

Kabeldozen T 350, gesloten

Artikelnr. 2007303



Kabeldoos gesloten voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermd buitenopstelling. Rechthoekig model zonder invoeren. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten en schroefdraad in de bodem. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoekelement. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij materiaal.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK05 conform NEN-EN 50102



PP/GF Polypropyleen, glasvezelversterkt

Opmerking extra producttekst	Standaard uitvoering: vlambestendig, testtemperatuur 650°C
Extra productbeschrijving 2	Binnenafmetingen: 267x182x110 mm
Extra productbeschrijving 3	Beschermingsgraad IK-codelK05

Stamgegevens

Bestelnr.	2007303
Type	T 350 OE
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	35mm² 500V, IP66
Dimensie	285x201x120
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polypropyleen, glasvezelversterkt
Materiaal-afk.	PP/GF
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	58,80 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Kabeldozen T 350, gesloten

Artikelnr. 2007303



Technische gegevens



Lengte	285,00 mm
Breedte	201,00 mm
Zijhoogte	120,00 mm
Binnenafmetingen	267x182x110 mm
Afmetingen LxBxH	285x201x120 mm
Afmetingen	285x201x120 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Soort invoer	Kabel
Soort invoer	geen
Soort doorvoer behuizing	zonder
Uitvoering	gesloten
Nominale isolatiespanning Ui	500,00 V
Uitrusting	zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Kabelinvoeren	geen
Invoer achteraan	<input checked="" type="checkbox"/>
Explosieveilige uitvoering	<input type="checkbox"/>
moelijk ontvlambaar	Vlamvertragend volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C
Vorm	Rechthoekig
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Glasvezelversterkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met afscherming	<input type="checkbox"/>
Met deksel	ja
Met deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede	35,00 mm ²
Nominale spanning	500,00 V
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK05
verzegelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-5,00 - 60,00 °C
Transparante deksel	<input type="checkbox"/>
Weersbestendig	<input type="checkbox"/>