


**Csillag-villáskulcs**  
 Villaszög 15°, csillagoldal lapos könyökös

DIN 3113 B

Kivitel:

**R.sz. 52039 STAHLWILLE** kiváló minőségű krómötvöztetű acél, krómozott, csillagoldal AS-drive profillal.

**R.sz. 52040 HAZET** króm-vanádium acélból, krómozott, csillagoldal traktációs profillal, villaállás 10°.

**R.sz. 52042 GEDORE** króm-vanádium acélból, krómozott, csillagoldal UD-profillal.


R.sz. 52039



R.sz. 52039

Kulcsnyílás mm	STAHLWILLE			HAZET			GEDORE		
	Hosszúság mm	52039		Hosszúság mm	52040		Hosszúság mm	52042	
		Kód	Db.ár €		Kód	Db.ár €		Kód	Db.ár €
5	-	-	-	-	-	-	100	550	6,50
5,5	-	-	-	90	100	7,20	100	555	6,50
6	125	605	6,50	100	110	7,20	100	560	6,10
7	135	610	6,50	110	120	7,20	112	570	6,10
8	145	615	6,50	120	130	6,70	125	580	6,10
9	155	620	7,40	130	140	7,20	138	590	6,70
10	165	625	7,00	137	150	6,70	148	600	6,70
11	180	630	7,60	145	160	7,60	158	610	7,40
12	180	635	8,00	152	170	8,00	168	620	7,60
13	195	640	8,70	160	180	8,30	185	630	8,30
14	210	645	9,30	170	190	8,90	198	640	8,50
15	215	650	10,00	180	200	9,10	210	650	10,00
16	230	655	10,80	190	210	9,30	220	660	10,60
17	240	660	11,10	200	220	10,00	232	670	11,10
18	255	665	12,40	210	230	12,80	245	680	12,40
19	265	670	13,00	220	240	12,10	258	690	13,00
20	280	675	13,70	-	-	-	270	700	13,70
21	280	680	14,70	240	250	14,10	280	710	14,30
22	300	685	15,80	250	260	16,00	292	720	16,00
23	-	-	-	-	-	-	305	730	17,10
24	330	695	18,40	270	270	17,50	318	740	18,00
25	-	-	-	-	-	-	328	750	18,80
26	-	-	-	-	-	-	340	760	19,10
27	385	710	20,80	305	280	21,20	352	770	20,30
28	-	-	-	-	-	-	370	780	23,20
29	-	-	-	-	-	-	370	790	24,70
30	415	720	25,30	340	290	26,40	390	800	26,00
32	430	725	27,50	360	300	26,40	412	820	27,00
34	460	728	39,80	-	-	-	412	840	35,00
36	480	730	45,60	-	-	-	460	860	46,70
41	560	735	58,40	-	-	-	520	880	58,40
46	-	-	-	-	-	-	550	890	81,00
50	-	-	-	-	-	-	580	900	100,50
55	-	-	-	-	-	-	620	910	125,30
60	-	-	-	-	-	-	660	920	172,80



R.sz. 52040



R.sz. 52042


 STAHLWILLE = Term.csop. 531  
 HAZET = Term.csop. 569  
 GEDORE = Term.csop. 530