

**Artikelnummer:** 129391

**Kurzbeschreibung:** Rolcontainer, 3-zijdig, kunststof vloerplaat, 724 x 815 x 1850 mm, blauw (RAL 5012)

**Langbeschreibung:** Rolcontainer, 3-zijdig, kunststof vloerplaat, bruikbare hoogte 1640 mm: De rolcontainers in modulair systeem met innovatieve klemtechniek hebben een bijzonder glad oppervlak met een uitstekende robuustheid, dankzij een galvanisch verzinkt oppervlak. Te gebruiken bij temperaturen van +60 °C tot -10 °C. Standaard uitgevoerd met een kunststof bodemplaat (materiaal: HDFE), met 2 metalen geleiders ter versteviging van het frame en 2 zwenk- en 2 bokwielen (polypropyleen, ø 108 mm) met afdekkap en geschroefde as. Met 2 insteekbare zijwanden van buizen (22 mm) Effectieve hoogte: 1640 mm, raster van plat ijzer, 4x verticaal en 4x horizontaal (12 x 3 mm) Belastbaarheid: 500 kg Gewicht: 33,5 kg Afm.: B 724 x D 815 x H 1850 mm

