

Artikelnummer: 129800

Kurzbeschreibung: Duwbeugelwagen, 1000 x 600 mm

Langbeschreibung: Duwbeugelwagen 1000 x 600 mm: Stalen buis (a^m 26,9 x 1,75 mm) stevig gelast aan het basisframe.

Stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen, niet draaibaar, met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing.

Platform van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking.

Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis. Poedercoating: Gentiaanblauw (RAL5010).

[ul] Laadoppervlak: B 1000 x D 600 mm Buitenafmetingen: B 1120 x D 600 mm. Hoogte laadoppervlak: 285 mm Hoogte duwbeugel: 990 mm Draagvermogen: 500 kg Wiel a^m: 200 mm Eigen gewicht: 27 kg[ul]

