

## Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p, angled



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 215 1108
Beschreibung	Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p, angled
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09452151108">https://b2b.harting.com/09452151108</a>

### Ausführung

Baugröße	Han <sup>®</sup> 3 A
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	8
Befestigung	schraubbar in Gehäusewand

### Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Steckzyklen	≥500
Schutzart nach IEC 60529	IP65
	IP67

### Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	grau
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei.



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	2d50e7aa-ec67-400d-80d7-e815e7cdf940
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel Naphthalin

## Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
PROFINET	ja

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	86 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140059610
eCl@ss	27440113 Rechtecksteckverbinder (Set)