

**Artikelnummer:**

ELED600118



**Beschreibung:**

LED Panel, 62x62 cm, Backlite  
30 W, 4500 lm, 4000 K,  
BOKE-Driver



## Technische Spezifikationen

SKU:	ELED600118
Farbe:	weiß
Leistung (W):	30 W
Lichtstrom (lm):	4500 lm
lm/W:	150 lm/W
Farbtemperatur (K):	4000 K / neutralweiß
IP-Klassifizierung:	IP20
Lebensdauer:	>25.000 h
Schaltzyklen:	>150.000
Lichtstromerhalt, EOL:	3150 lm
Material:	Aluminium, PMMA LGP
Abstrahlwinkel:	120°
Farbwiedergabe (CRI):	80
LED Typ:	SMD4041
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Eingangsspannung:	220-240 V AC
Arbeitstemperatur:	-20 bis +50°C
Maße:	620 x 620 x 30 mm
EAN:	4260508897137

