



BE-8010 - BE-8252

**ERGO™ Schraubendreher für
Schlitzschrauben, gerade, mit 3-
Komponenten-Griff 0,3 - 1,2 mm x
60 - 200 mm**



PRODUKTDDETAILS









- Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO™-Prozesses
- Für Schlitzschrauben
- Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
- 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
- Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design
- Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
- Flache Seiten verhindern Wegrollen
- integrierte Aufhängeöffnung
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Standards: ISO 2380 und DIN 5264



Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Produkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
| BE-8002 | 0.3 mm | 2.0 mm | 60 mm | 2 mm | 17 mm | 103 mm | 182 mm | 30 g |
| BE-8010 | 0.4 mm | 2.5 mm | 60 mm | 2.5 mm | 17 mm | 103 mm | 182 mm | 31 g |
| BE-8210 | 0.4 mm | 2.5 mm | 75 mm | 2.5 mm | 17 mm | 103 mm | 197 mm | 33 g |
| BE-8020 | 0.5 mm | 3.0 mm | 60 mm | 3 mm | 17 mm | 103 mm | 182 mm | 30 g |
| BE-8020L | 0.5 mm | 3.0 mm | 75 mm | 3 mm | 17 mm | 103 mm | 197 mm | 33 g |
| BE-8022 | 0.5 mm | 3.0 mm | 100 mm | 3 mm | 17 mm | 103 mm | 222 mm | 34 g |
| BE-8220 | 0.5 mm | 3.0 mm | 125 mm | 3 mm | 17 mm | 103 mm | 247 mm | 36 g |
| BE-8225 | 0.5 mm | 3.0 mm | 200 mm | 3 mm | 17 mm | 103 mm | 322 mm | 45 g |
| BE-8030 | 0.6 mm | 3.5 mm | 75 mm | 3.5 mm | 17 mm | 103 mm | 197 mm | 34 g |
| BE-8235 | 0.6 mm | 3.5 mm | 200 mm | 3.5 mm | 17 mm | 103 mm | 322 mm | 45 g |
| BE-8230 | 0.6 mm | 3.5 mm | 125 mm | 3.5 mm | 17 mm | 103 mm | 247 mm | 37 g |
| BE-8040 | 0.8 mm | 4.0 mm | 100 mm | 4 mm | 20 mm | 122 mm | 222 mm | 39 g |
| BE-8240 | 0.8 mm | 4.0 mm | 175 mm | 4 mm | 20 mm | 122 mm | 297 mm | 47 g |
| BE-8242 | 1.0 mm | 5.5 mm | 150 mm | 5.5 mm | 27 mm | 122 mm | 272 mm | 80 g |
| BE-8250L | 1.0 mm | 5.5 mm | 200 mm | 5.5 mm | 27 mm | 122 mm | 322 mm | 90 g |
| BE-8252 | 1.2 mm | 6.5 mm | 150 mm | 6.5 mm | 36 mm | 122 mm | 272 mm | 47 g |
| BE-8241 | 1.0 mm | 5.5 mm | 125 mm | 5.5 mm | 27 mm | 122 mm | 247 mm | 73 g |
| BE-8251 | 1.0 mm | 6.0 mm | 150 mm | 6 mm | 36 mm | 122 mm | 272 mm | 47 g |

