



Hochstromkontakte für Kabelanwendungen

Bezeichnung		Strom (A)	Artikelnummer	
D-Sub	Anforderungsstufen		Anforderungsstufe 3	S4 ¹⁾
	Einlötversion			
	Messerkontakte	10 20 30 40	09 69 281 7420 09 69 281 7421 09 69 281 7422 09 69 281 7423	09 69 281 5420 09 69 281 5421 09 69 281 5422 09 69 281 5423
	Kurze Messerkontakte	20 40	09 69 281 7821 09 69 281 7823	09 69 281 5821 09 69 281 5823
	Federkontakte	10 20 30 40	09 69 181 7420 09 69 181 7421 09 69 181 7422 09 69 181 7423	09 69 181 5420 09 69 181 5421 09 69 181 5422 09 69 181 5423
	Kurze Federkontakte	20 40	09 69 181 7821 09 69 181 7823	09 69 181 5821 09 69 181 5823
	Crimpversion ²⁾			
	Messerkontakte	10 20 30 40	09 69 282 7420 09 69 282 7421 09 69 282 7422 09 69 282 7423	09 69 282 5420 09 69 282 5421 09 69 282 5422 09 69 282 5423
	Kurze Messerkontakte	20 40	09 69 282 7821 09 69 282 7823	09 69 282 5821 09 69 282 5823
	Federkontakte	10 20 30 40	09 69 182 7420 09 69 182 7421 09 69 182 7422 09 69 182 7423	09 69 182 5420 09 69 182 5421 09 69 182 5422 09 69 182 5423
	Kurze Federkontakte	20 40	09 69 182 7821 09 69 182 7823	09 69 182 5821 09 69 182 5823

¹⁾ S4 = 0,76 µm Au oder entsprechend PdNi

²⁾ Werkzeuge siehe Kapitel 20