


Art.-Nr.	VE	PG	EAN
937504011	1	131	4 008224 461627

PROFIversal 5+5 fach Steckdosenleiste mit zwei getrennten Stromkreisen, Mittenschutzkontakt-Steckdosen Ausführung (MSK), CEE7/V, 45° gedreht, 2x Zuleitung H05VV-F 3G1,5mm², mit Schutzkontakt-Winkelstecker, 16A, 250V, 50Hz, Länge 675mm, Breite 44mm, Einbautiefe 44,45mm, Überspannungsmodul Type 3 (DIN EN 61643-11), Entstörfilter-Modul 250V, 50/60Hz, Farbe aluminium. 

Technische Daten		937504011
Gehäuseform	quadratisch	
Werkstoff	Metall	
Werkstoffgüte	Aluminium	
Oberfläche	anodisiert/eloxiert	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Farbe	Aluminium	
Schutzart (IP)	IP20	
Winkel verdrehter Zentraleinsatz	45°	
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift	10	
Mit Ein-/Ausschalter	Nein	
FI-Schalter	Nein	
Netzrentstörfilter	Nein	
Überspannungsschutz	Ja	
Nennstrom	16A	
Aderquerschnitt	1,5mm ²	
Mit Deckel	Nein	
Halogenfrei	Ja	
Transparent	Nein	
Länge der Zuleitung	2,5m	
Verdrehter Zentraleinsatz	Ja	

