


FGKxx, LFGxx

FINGERSCHUTZGITTER




**BESCHREIBUNG**

Kunststoffschutzgitter für Standard-Lüftergrößen 40x40mm bis 175x150mm und Ø150mm.

Material:PA6/PA66, Farbe: schwarz, Brennkategorie UL94-V-2.

Befestigung: 4 Senkkopfschrauben DIN EN 965 M4 oder 4 Blehschrauben DIN7983 3.9




Art. Nr.	Typ (offener Flansch)	Lüftergröße [mm]	Abmessungen A-B-C [mm]	VPE [Stk.]
914020000	FG40K Schutzgitter	40x40	42.3-32.0-3.3	100
916020000	FG60K Metallgitter	60x60	60.0-50.0-6.0	100
918020000	FG80K Schutzgitter	80x80	81.0-71.4-5.5	100
919220000	FG92K Schutzgitter	92x92	92.0-82.5-5.5	100
911220000	FG120K Schutzgitter	120x120	121-104.8-6.5	100
911520000	FG150K Schutzgitter	172x150, D150	173-162-10.8	50

Technische Änderungen vorbehalten • 04/15

FGKxx, LFGxx

**FINGERSCHUTZGITTER**




**BESCHREIBUNG**

Kunststoffschutzgitter-Set mit Staubfilter, für Standard-Lüftergrößen 40x40mm bis 175x150mm und Ø150mm. Das Set besteht aus 4 Teilen: Kunststoffgitter (identisch mit FGxxK), Insektenschutzgitter (Kunststoffgewebe), Grobstaubfilter FL100 Filterklasse G2 DIN EN 779, Außenrahmen und wird unmontiert geliefert. Lieferung montiert auf Anfrage.

Material:PA6/PA66, Farbe: schwarz, Brennkategorie UL94-V-2.

Befestigung Kunststoffgitter: 4 Senkkopfschrauben DIN EN 965 M4 oder 4 Blebschrauben DIN EN 7983 3.9

Insektenschutzgitter und Grobstaubfilter werden in den Außenrahmen eingelegt und das Ganze auf das Kunststoffgitter aufgeschnappt.



Art. Nr.	Typ (Filterset)	Lüftergröße [mm]	Abmessung [mm]	VPE [Stk.]
924020045	LFG40-45	40x40	46.4x46.4x6.5	100
926020045	LFG60-45	60x60	64.0x64.0x12.2	100
928020045	LFG80-45	80x80	86.0x86.0x12.2	100
929220045	LFG92-45	92x92	97.0x97.0x12.2	100
921220045	LFG120-45	120x120	126.0x126.0x13.0	100
921520045	LFG150-45	172x150, D150	179.0x179.0x24.7	100

Art. Nr.	Typ (Ersatzfilter)	Lüftergröße [mm]	Abmessung [mm]	VPE [Stk.]
924020245	F40 Filtermedium	40x40	40x40x5	100
926020245	F60 Filtermedium	60x60	60x60x5	100
928020245	F80 Filtermedium	80x80	80x80x5	100
929220245	F92 Filtermedium	92x92	92x92x5	100
921220245	F120 Filtermedium	120x120	119x119x5	100
921520245	F150 Filtermedium	172x150, D150	175x175x5	100

Andere Abmessungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten • 04/15