


## LED-Pendel-Profilleuchte direkt/indirekt BIRO40

**Artikel-Nr. 77334694**

LED-Pendel-Profilleuchte direkt/indirekt BIRO40, silber, rechteckigAusführung: LED, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 94.9W, Lichtstrom: 11.810lm, Farbtemperatur: 4000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI .

**Artikel-Nr.** 77334694  
**Stand:** 22.07.2021 02:44

Ansteuerung	DALI
Farbe	silber
Lichtfarbe	4000 K
Blendungsbewertung	UGR < 19
Systemeffizienz	124 lm/W
Lichtstrom	11.810 lm
Werkstoff der Abdeckung	mikroprismatisch
Länge	2264 mm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	80 °

Material	Aluminium / Acryl
Ausführung	LED
Leuchtmittel	LED
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Breite	40 mm
Höhe	75 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung
Pendellänge max.	1.500 mm